


Baęlantı kablosu

NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Ürün numarası: 1585795

FESTO

DFPI-...-C1V-...P milsiz silindir için pnömatik/elektrik olarak uyumlu,
uzunluk 15 m.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Koruyucu hortum uzunluęu	15 m
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Dıř alandaki kullanım	C1 – Çevre řartlarından korumalı çalıřma alanları.
Çalıřma gerilimi aralıęı DC	0 ... 30 V
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Relatif hava nemi	5 - 100 % Yoęunlařtırılmıř
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Hareketli kablo döřemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 60 °C
Elektriksel baęlantı 1	Düz soket, 5-pin
Elektriksel baęlantı 2	Açık uç, 5-telli
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Pnömatik baęlantı	8 mm hortum dıř çapı için 10 mm hortum dıř çapı için
Min. Kablo bükme radyusu	100 mm
Kablo yapısı	5x0,75
Ürün aęırlıęı	3.750 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, koruma hortumu	PA
Malzeme, koruyucu hortum rakoru	PA
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE