


Kompakt silindir EMM-32- -P-A-S6

Ürün numarası: 158635


FESTO

Temassız algılama için, çok çeşitli bağlantı olanakları, son konum dayama yastıklamalı.

Diğer strok uzunlukları talep üzerine sağlanır. Yalnız 5, 10, 15 mm standart strok uzunluklarında mevcuttur.



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 15 mm
Piston çapı	32 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Silindir montajının sıkma torku	9 Nm +10 %
6 bar' daki teorik kuvvet	456 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	456 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Pirinç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik