

# Paralel kit EAMM-U-86-S48-60H-102

Ürün numarası: 1587338

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                    | Değer              |
|----------------------------|--------------------|
| Boyut                      | 86                 |
| Montaj konumu              | herhangi bir       |
| Redüktör oranı             | 1:1                |
| Maks. devir                | 5000 1/min         |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı         | -25 °C...60 °C     |
| Bağıl nem                  | %0 - 95            |
| Koruma türü                | IP40               |
| Ortam sıcaklığı            | -10 °C...60 °C     |
| Kütle atalet momenti       | 175 000065         |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.25 Nm            |
| Aktarılabilir tork         | 9.5 Nm             |
| Ürün ağırlığı              | 2470 Gram          |
| Aktüatör arayüz kodu       | S48                |
| Arayüz kodu motor In       | 60H                |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu        |