


Sürgülü valf VBOH-32-G12

Ürün numarası: 1587988

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	Hat döşeme vidalanabilir
Standart nominal debi	3.420 l/min
Nominal genişlik	12,1 mm
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 12 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Valf dilimi genişliği	45 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Halka sürgüsü
Kumanda şekli	direkt
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Tetikleme kuvveti	37 N
Ürün ağırlığı	90 g
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR