


Yuvarlak silindir EG-2,5-5-PK-2

Ürün numarası: 15883

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	2,5 mm
Sönümlleme	sönümlleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	3.5 Bar...7 Bar
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	1.9 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	0.5 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	1 N
Ürün ağırlığı	2 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	PK-2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	Pirinç, nikel kaplı