



Yuvarlak silindir

EG-4-5-PK-2

Ürün numarası: 15885

FESTO

Micro Pneumatic



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	4 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	3,5 ... 7 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	5 N
Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti	1,3 N
Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti	2,5 N
Ürün ağırlığı	4 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Pnömatik bağlantı	PK-2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, silindir borusu	Nikel kaplı pirinç