


Yuvarlak silindir EG-6-15-PK-3

Ürün numarası: 15893

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	15 mm
Piston çapı	6 mm
Sönümleme	tek taraflı ayarlanabilir değil
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	3 Bar...7 Bar
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	11.8 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	2 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	5.2 N
Ürün ağırlığı	20 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik