


Baęlantı kablosu KMP1-02-II-10-X

Ürün numarası: 158990
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Kablo 1 - 99 mm uzunluklarda mevcuttur.
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım deęeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	72-pin Soket
Kablo yapısı	50 x 0,75 mm ²
Kablo çapı	19 mm
Baęlantı şekli	Baęlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Hafif alaşım - Pres Döküm
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PE
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Gümüşlenmiş Bakır alaşım