


Basınç şalteri PEV-1/4-A-SW27

Ürün numarası: 159259

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Basınç ölçüm aralığı	1 Bar...10 Bar
Çalışma basıncı	1 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...100 °C
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Maks. çıkış akımı	4000 mA
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...250 V
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Soket
Montaj türü	vidalanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	138 Gram
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Diyafram malzemesi	NBR
Eşik değerlerin ayar aralığı	1 Bar...10 Bar
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L