


Motor flanşı EAMF-A-77A-100A

Ürün numarası: 1593628

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	383 Gram
Arayüz kodu motor In	100A
Kaplin yuvası arayüz kodu	77A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu