


# Bağlantı kablosu SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

Ürün numarası: 159434

FESTO

Sensörler ve yaklaşım sensörleri için.  
Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-101 EN 61984
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Zincir bağlantı hattı: 5 milyon çevrim, eğilme yarı çapı 75 mm Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	IP65 IP68
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	Açılı soket / açık uç M12x1 / - 5-pin / 3-kablo
Kablo yapısı	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kablo çapı	4,5 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm <sup>2</sup>
Soket kodlaması	A
Renk kodu, nüve izolasyonu	mavi kahve rengi Siyah
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Malzeme bilgisi, yalıtım kovana	PVC
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)