

Yağlayıcı LOE-1/8-D-MINI



Ürün numarası: 159620

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Metal koruma kavanozlu.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükklük | Mini |
| Seri | D |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Tasarım yapısı | oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yağ doldurma miktarı | 45 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Çalışma basıncı | 0 ... 16 bar |
| Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi | 3 l/min |
| Standart nominal debi | 1.300 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 270 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, çanak | PC |