



Kızak ünitesi SPZ-16-100-P-A-S6

Ürün numarası: 159739

FESTO

2 piston kollu (TWIN-kızak), temassız algılama için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 100 mm |
| Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu | 10 mm |
| Piston çapı | 16 mm |
| Tahrik ünitenin çalışma şekli | Kızak |
| Yastıklama | P: Flexible cushioning rings/plates at both ends |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Yatak | Kaymalı yatak |
| Tasarım yapısı | Yatak |
| Konum algılama | For proximity sensor |
| Versiyonlar | S6: max 120 °C ortam sıcaklığına dayanıklı sızdırmazlık elemanı |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 120 °C |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 180 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 180 N |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM |
| Gövde için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |