

Hava Tankı Basınç tankı CRVZS-0.1

Ürün numarası: 160233

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	0,1 l
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	AD 2000
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.78 000032...232 000032
Ruhsat	CRN TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	TSSACRNOH17477.5C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Maks. sıkma torku bağlantı dışı	15 Nm
Ürün ağırlığı	226 Gram
Montaj türü	Sabitleme kelepçeleri
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hava tankı malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sabitleme kelepçeleri malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik