


# Basınçlı hava deposu CRVZS-0.4

Ürün numarası: 160234

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	0,4 l
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	AD 2000 referans sayfası
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Müsaade edilebilirlik	CRN TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	TSSACRN0H17477.5C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [---:--] Nitrojen
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Maks. sıkma torku, bağlantı dışı	23 Nm
Ürün ağırlığı	543 g
Bağlantı şekli	Tespit klipsleri
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, basınçlı hava deposu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sabitleme klipsleri	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik