



# Darbe emici YSR-25-40-C

Ürün numarası: 160273

Kendinden ayarlamalı



FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                 |
|---|-----------------------|
| Büyükük                                 | 25                    |
| Strok                                   | 40 mm                 |
| Yastıklama                              | kendinden ayarlı      |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi      |
| Konum algılama                          | No                    |
| Max. Darbe hızı                         | 3 m/s                 |
| Geriye dönme süresi kısa                | 0,4 s                 |
| Geriye dönme süresi uzun                | 1 s                   |
| Çalışma şekli                           | tek etkili<br>basılı  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L        |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 80 °C         |
| Yastıklama boyu                         | 40 mm                 |
| Max. Dayama kuvveti                     | 4.000 N               |
| Strok başına max.enerji emme değeri     | 160 J                 |
| Saat başına max.enerji emme değeri      | 150.000 J             |
| Max. Geriye kalan enerji                | 0,8 J                 |
| Geriye döme kuvveti                     | 14 N                  |
| Ürün ağırlığı                           | 600 g                 |
| Bağlantı şekli                          | Kontra somunlu        |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun          |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR                   |
| Malzeme, muhafaza                       | çelik, galvanizli     |
| Malzeme, piston mili                    | Yüksek alıřımlı çelik |