


T dişli bağlantı QST-V0-3/8-10

Ürün numarası: 160529

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 8,3 mm |
| Malzeme alev testi | UL94 V-0 (muhafaza) UL94 V-0 (gevşetme halkası) |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Tasarım | T-Formlu |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 145 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Nominal sıkma torqu | 15,5 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün ağırlığı | 44 g |
| Bağlantı şekli | Altıgen köşe SW17 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş R3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 10 mm hortum dış çapı için |
| Çözme halkasının rengi | Siyah |
| Malzeme, vida dişli tapa | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, sökme halkası | PBT |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik Pirinç |