



Kompakt silindir ADVULQ-1/2"- -P-A

Ürün numarası: 160580

FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Dişli dişli piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 8 "
Piston çapı	1/2"
Yastıklama	P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Dişli dış
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	18,8 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	51 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	68 N
0 mm strokda hareket eden kütle	8 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2 g
0 mm strokda ana ağırlık	87 g
Pnömatik bağlantı	UNF10-32
Çalışma basıncı [psi]	18,8 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı