

Kompakt silindir ADVULQ-3/4"- -P-A



Ürün numarası: 160582

FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Dişi dişi piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 8 "
Piston çapı	3/4"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Dişi dişi
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	14,5 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	141 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188 N
0 mm strokda hareket eden kütle	20 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	6 g
0 mm strokda ana ağırlık	149 g
Pnömatik bağlantı	UNF10-32
Çalışma basıncı [psi]	14,5 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı