

# Kompakt silindir ADVULQ-1 5/8"- -A-P-A

Ürün numarası: 160595



FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Erkek dişli piston mili.

Piston kolu disisi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 12 "
Piston çapı	1 5/8"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	686 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	754 N
0 mm strokda hareket eden kütle	63 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	9 g
0 mm strokda ana ağırlık	433 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı