

Kompakt silindir ADVULQ-2"- -A-P-A

Ürün numarası: 160596


FESTO

Temassız algılamaya için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Erkek dişli piston mili.


Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 12 "
Piston çapı	2"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	1.057 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.178 N
0 mm strokda hareket eden kütle	112 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	16 g
0 mm strokda ana ağırlık	560 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı