


# Kompakt silindir AEVUZ-1"- -P-A

Ürün numarası: 160623

FESTO

Temassız algılama için.  
Dişi dişli piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Strok  | 0,2 ... 1 "                                      |
| Piston çapı  | 1 "  |
| Yastıklama   | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli  | tek etkili<br>çekme yönünde                      |
| Piston kolu ucu                                      | Dişi diş   |
| Çalışma basıncı                                      | 14,5 ... 145 Psi                                 |
| Kullanım havası                                      | Filtrelenmiş hava                                |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK              | 2  |
| Çevre sıcaklığı                                      | -4 ... 176 °F                                    |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti                        | 221 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle                      | 26 g   |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık                  | 6 g  |
| 0 mm strokda ana ağırlık                             | 180 g  |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle                    | 177 g  |
| Pnömatik bağlantı                                    | UNF10-32   |
| Çalışma basıncı [psi]                                | 14,5 ... 145 psi                                 |
| Kapak için malzeme bilgisi                           | İşlenmiş alüminyum alışımlı                      |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU)<br>NBR                                 |
| Piston kolu için malzeme bilgisi                     | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                  |
| Silindir profili için malzeme bilgisi                | İşlenmiş alüminyum alışımlı                      |