


Kompakt silindir AEVUZ-2 1/2"- -A-P-A

Ürün numarası: 160637

FESTO

Temassız algılama için.
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu disi için somun dahil edilmistir
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,2 ... 1 "
Piston çapı	2 1/2"
Yastıklama	P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.679 N
0 mm strokda hareket eden kütle	134 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	16 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.059 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	177 g
Phömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı