


# Kompakt silindir AEVUZ-4"- -A-P-A

Ürün numarası: 160639

FESTO

Temassız algılama için.  
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,2 ... 1 "
Piston çapı	4 "
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti	4.222 N
0 mm strokda hareket eden kütle	614 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	38 g
0 mm strokda ana ağırlık	2.797 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	168 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/4-18
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı