



# Kompakt silindir AEVULQZ-4"- -P-A

Ürün numarası: 160666

FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Dişli dişli piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsilci örnek

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,2 ... 1 "
Piston çapı	4"
Yastıklama	P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Dişli dış
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
6 bar' da teorik itme kuvveti	4.222 N
0 mm strokda hareket eden kütle	614 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	38 g
0 mm strokda ana ağırlık	2.797 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	28 g
Phönomatik bağlantı	NPT1/4-18
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı