

Doğrusal tahrik DGP-2"- -PPV-A-B


Ürün numarası: 160913

FESTO


Temassız algılama için, milsiz, piston ve sürücü arasında mekanik bağlantı, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 3.000 mm
Piston çapı	2"
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama Şok alıcı, keskin karakteristik eğiri
Yatak	Ana yatak
Sürücü prensibi	pozitif kilitleme (kanal)
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	30 mm
Pnömatik bağlantı	NPT1/4-18