


# Yuvarlak kesitli silindir

## CRDG-16- -P-A


Ürün numarası: 160981

FESTO

korozyona dayanıklı  
temassız algılama için, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 200 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 6432
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	104 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	121 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	6 g
0 mm strokda ana ağırlık	120 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: erkek dişli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik