


Yuvarlak kesitli silindir CRDG-20- -P-A


Ürün numarası: 160982

FESTO

korozyona dayanıklı
temassız algılama için, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 320 mm
Piston çapı	20 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 6432
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	188 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	8 g
0 mm strokda ana ağırlık	270 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: erkek dişli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik