


# Yuvarlak kesitli silindir

## CRDG-63- -P-A


Ürün numarası: 160987

FESTO

korozyona dayanıklı  
temassız algılama için, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 500 mm
Piston çapı	63 mm
Standarda dayalı	ISO 6431
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	1.682 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.870 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	41 g
0 mm strokda ana ağırlık	2.964 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: erkek dişli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G3/8
Kapak için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik