

# Vantuz VAS-8-M5-SI

Ürün numarası: 160988

FESTO

Teslimat kapsamına sızdırmazlık halkası dahil değildir.  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Effektif emiş çapı	5,5 mm
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte yuvarlak, standart
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-40 ... 200 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	1,6 N
Ürün ağırlığı	2 g
Bağlantı dişi	M5
Vantuz bağlantısı	M5
Vakum bağlantısı	M5
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Vantuz için malzeme bilgisi	VMQ (silikon)