



Sürgülü valf VBOH-32-M5

Ürün numarası: 1609969

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	Hat döşeme vidalanabilir
Standart nominal debi	236 l/min
Nominal genişlik	3,6 mm
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 12 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Valf dilimi genişliği	17 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Halka sürgüsü
Kumanda şekli	direkt
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Tetikleme kuvveti	14 N
Ürün ağırlığı	8 g
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR