



Basıncı algılayan transduser PENV-A-W-12-LCD-RB

Ürün numarası: 161056

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Analog çıkış	0 - 10 V 4 - 20 mA
Elektriksel bağlantı	11-pinli Erkek soket
Koruma sınıfı	IP65
Pnömatik bağlantı	G1/8
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	evet
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Göstergei piezorezistif basınç sensörü
Anahtarlama ayarlama aralığı	0,2 ... 12 bar
Histeresis ayarlama aralığı [bar]	0,02 ... 9 bar
Betriebsspannungsbereich DC	15 ... 30 V
Max. Çıkış akımı	5.000 mA
Anahtarlama çıkışı	PNP
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş hava
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Basınç ölçme aralığı	0 ... 12 bar
Doğruluk derecesi, FS	1 %
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli H-raylı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Gövde için malzeme bilgisi	PC