


# Yassı silindir

## DZF-12- -A-P-A-S6


Ürün numarası: 161223

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 200 mm
Piston çapı	12 mm Eşdeğer çap
Piston kolunun maks. açılma sapması +/-	2,5 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Oval piston
Mpa işletim basıncı	0,16 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,6 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
Burmaya karşı korumanın maksimum dönüş momenti	0,1 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	51 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	68 N
0 mm strokda hareket eden kütle	12 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	2 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	9 g
0 mm strokda ana ağırlık	96 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, muhafaza	Alüminyum düzgün eloksallı kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik