


Yassı silindir DZF-12-50-A-P-A

Ürün numarası: 161227

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	50 mm
Piston çapı	12 mm Eşdeğer çap
Piston kolunun maks. açısal sapması +/-	2,5 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	Çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Oval piston
Mpa işletim basıncı	0,16 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,6 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Burmaya karşı korumanın maksimum dönüş momenti	0,1 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	51 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	68 N
0 mm strokda hareket eden kütle	12 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	2 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	9 g
0 mm strokda ana ağırlık	96 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum düzgün eloksal kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik