


# Enkoder kablosu

## NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

Ürün numarası: 1617287

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer  |
|--|--|
| Kablo özelliği                             | Zincir bağlantı hattı için uygun                                   |
| Koruma sınıfı                              | IP65   |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -40 ... 75 °C  |
| Çevre sıcaklığı                            | -50 ... 80 °C  |
| Min. Kablo bükme radyusu                   | 100 mm   |
| Kablo yapısı                               | Ekranlı<br>3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Kablo çapı                                 | 8,2 mm   |
| Kablo uzunluğu                             | 15 m   |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun   |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi         | TPE-U(PUR)   |