



Pozisyon sensörü CRSMEO-4-K-LED-24

Ürün numarası: 161775

FESTO

Korozyona dayanıklı, kablolu, CRSMB/CRSMBR bağlantı takımı dahil değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,2 mm
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	≤ 0,5 ms
Kapama süresi	0,03 ms
Max. Anahtarlama frekansı	800 Hz
Max. Çıkış akımı	500 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Endüktif koruyucu devre	MZ-, MY-, ME bobinlerine adapte edilmiş
Kısa devre korumalı	hayır
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-O
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Ürün ağırlığı	70 g
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, muhafaza	PP
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L