


Dogrusal tahrik DGP-80- -PPV-A-B

Ürün numarası: 161785


FESTO

Temassız algılama için, piston ve sürücü arasında mekanik bağlantı, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 3.000 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama Şok alıcı, keskin karakteristik eğiri
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Ana yatak
Sürücü prensibi	pozitif kilitleme (kanal)
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	83 mm
Yanal moment Mx (grafik)	32 Nm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	3.016 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	3.016 N
Hareket eden kütle	5.000 g
0 mm strokda hareket eden kütle	5.000 g
0 mm strokda ana ağırlık	17.300 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	158 g
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Pnömatik bağlantı	G1/2
Kapak için malzeme bilgisi	Aluminium döküm kaplı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksallı kaplama