

# Radyal tutucu HGR-32-A



Ürün numarası: 161831

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir, açılma açısı 182°, pozisyonun temassız algılaması için.

Yükseltilmiş cihaz ısılarında minimal çalışma basıncı 4 bar'a kadar çıkmaktadır.

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	32
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	0,2 mm
Max. Açılma açısı	180 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,1$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Radyal
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	85 ms
6 bar' da min. kapama süresi	75 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar' da toplam tutma torku, açma	360 Ncm
6 bar' da toplam tutma torku, kapama	300 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	55 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	4,7 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	3,2 Nm
Ürün ağırlığı	420 g
Baęlantı şekli	Diři diřli
Pnömatik baęlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	İřlenmiş alüminyum alıřımlı sert eloksal kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	İřlenmiş alüminyum alıřımlı sert eloksal kaplama