


# Yatak mesnedi CRLNG-100

Ürün numarası: 161845

FESTO

korozyona dayanıklı, CRDNGS silindiri için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Büyükük                                 | 100   |
| Standarda dayalı                        | ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma   |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L  |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması   | F1a   |
| Çevre sıcaklığı                         | -40 ... 80 °C   |
| Ürün ağırlığı                           | 915 g   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, sabitleyici                    | elektroliz ile parlatılmış<br>Yüksek alışımlı çelik                 |
| Malzeme, yatak                          | Plastik   |