


Flanş bağlantı CRFNG-40

Ürün numarası: 161847

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	40
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5a
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	291 g
Malzeme, sabitleyici	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik