


Flanş baęlantısı CRFNG-50

Ürün numarası: 161848

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldięi norm	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	526 Gram
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik