


# Dogrusal tahrik DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Ürün numarası: 161974  
Üretimden kalkacak ürün


FESTO

Temassız algılama için, milsiz, piston ve sürücü arasında mekanik bağlantı, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 1.800 mm
Piston çapı	18 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama Şok alıcı, keskin karakteristik eğiri
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Sürücü prensibi	pozitif kilitleme (kanal)
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	16 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	153 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	153 N
Hareket eden kütle	300 g
0 mm strokda hareket eden kütle	300 g
0 mm strokda ana ağırlık	750 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	22 g
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum döküm kaplı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksallı kaplama