



Yassı silindir DZH-1 1/4"- -PPV-A

Ürün numarası: 16257

FESTO

Dönmeye karşı korumalı, temassız algılama için, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması. Ek bağlantı elemanları olmaksızın değişik bağlantı olanakları.

Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 40 "
Piston çapı	1 1/4"
Piston kolunun maks. açısal sapması +/-	1,7 deg
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Oval piston
Mpa işletim basıncı	0,06 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	19 mm
Burmaya karşı korumanın maksimum dönüş momenti	1 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	415 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	483 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	30 g
0 mm strokda ana ağırlık	500 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik