

Filtre

LF-1/4-D-5M-MINI



Ürün numarası: 162611

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

5 µm filtreleme hassasiyeti, korumalı kavanoz ve manuel su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyüklük | Mini |
| Seri | D |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtrasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Santrifüjlü sinter filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 22 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Çalışma basıncı | 0 ... 16 bar |
| Standart nominal debi | 950 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 250 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, filtre | PE |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |