


Yassı silindir DZH-1 5/8"" - -PPV-A-S6

Ürün numarası: 16262

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 İNÇ...40 İNÇ
Piston çapı	1 5/8 " "
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	1.4 drc
Sönümleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Isıya dayanıklı sızdırmazlık elemanları maks. 120 °C
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.06 MPa...1 MPa 0.6 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Sönümleme uzunluğu	21 mm
Dönmeye karşı koruma maks. torku	1.2 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	633 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	754 N
10 mm strok başına ek ağırlık	40 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	820 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: dişi diş ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	NPT1/4-18
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum

Özellik	Değer
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik