

İnce filtre LFMB-3/4-D-MIDI-A



Ürün numarası: 162639

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

1 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Büyükklük	Midi
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtrasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava Asal gazlar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	1.980 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	600 l/min
Filtrenin verimi	99,99 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	PC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	650 g