

İnce filtre kombinasyonu LFMBA-3/4-D-MIDI-A



Ürün numarası: 162671

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Ön filtreleme için 1 µm hassas filtre ve 0.01 µm hassas filtre, metal korumalı kavanoz ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---|
| Büyüklük | Midi |
| Seri | D |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreleme derecesi | 0,01 µm |
| Filtrenin verimi | 99,9999 % |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Elyaf filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 43 ml |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 12 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | 1,5 ... 60 °C |
| Atık yağ kabı | 0,01 mg/m ³ |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.300 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, filtre | Boron silikat lifi |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |