

# Şartlandırıcı FRC-3/8-D-MINI-A

Ürün numarası: 162736



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyükük                                  | Mini  |
| Seri                                     | D   |
| Tetikleme güvenliği                      | Kilitli döner düğme   |
| Montaj pozisyonu                         | dikey +/- 5°  |
| Su boşaltma                              | tam otomatik  |
| Tasarım yapısı                           | Manometreli filtre-regülatör<br>oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Filttrasyon derecesi                     | 40 µm   |
| Kavanoz koruması                         | Metal korumalı kavanoz  |
| Basınç göstergesi                        | Manometreli   |
| Çalışma basıncı                          | 2 ... 12 bar  |
| Basınç ayar aralığı                      | 0,5 ... 12 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri            | 0,2 bar   |
| Standart nominal debi                    | 1.200 l/min   |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-]<br>Asal gazlar          |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)              |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-]<br>Asal gazlar          |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                            | 660 g   |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme<br>Aksesuarlı  |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G3/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G3/8  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm  |
| Malzeme, çanak                           | PC  |