

# Şartlandırıcı FRC-3/8-D-O-MINI-A

Ürün numarası: 162748


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Otomatik su boşaltmalı. Manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Mini
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	22 cm <sup>3</sup>
Filttrasyon derecesi	40 µm
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	1.200 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC