


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/2-D-7-MIDI-A

Ürün numarası: 162766

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Filtre hassasiyeti	40 µm
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	2 Bar...12 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...7 Bar
Maks. basınç histerezi	0.2 Bar
Standart anma debisi	2800 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1440 Gram
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC